

SWISS TOOLS

**Bohrstangenhalter, PSC 40, Spann-Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	318886 20
GTIN	2050001714640
Artikelklasse	36D

**Beschreibung****Verwendung:**

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.  
Zur Aufnahme von Bohrstangen.

**Hinweis:**

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
L <sub>1</sub>	43 mm
Auskräglänge A-Maß	65 mm
Außen-Ø D	44 mm
Aufnahme	PSC 40
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Flächenspannfutter

