

**ALZMETALL**  
we drive productivity**Tischbohrmaschine ALZTRONIC, maximaler Bohr-Ø in Stahl: 12 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	076560 12
GTIN	2050001755360
Artikelklasse	03P

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochdrehende, langlebige und präzise Tischbohrmaschine.

- **Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz.**
- **Digitale Drehzahlanzeige.**
- **Stufenlose Drehzahlverstellung.**
- **Rechts- / Linkslauf.**
- **Schwenkbarer Spindelschutz mit elektrischer Absicherung.**
- **Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS.**
- **24 Monate Gewährleistung, 10 Jahre Ersatzteilgarantie.**
- **Ohne Bohrfutter.**

Mit höhenverstellbarem und schwenkbarem Bohrkopf.

**Hinweis:**

Weitere Tischbohrmaschinen auf Anfrage.

Herstellerbezeichnung: ALZTRONIC 12

Leistungsaufnahme: 540 W

maximale Drehzahl: 250 - 5000 min<sup>-1</sup>

Werkzeugaufnahme: B16

maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl: M10

Spindelhub: 40 mm

## Technische Beschreibung

Ausladung	200 mm
Abstand Spindel-Grundplatte minimal	110 mm
Herstellerbezeichnung	ALZTRONIC 12
maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl	M10
Säulen-Ø	50 mm
Leistungsaufnahme	540 W
maximaler Bohr-Ø in Stahl	12 mm
Gewicht	64 kg
Werkzeugaufnahme	B16
maximale Drehzahl	250 - 5000 min <sup>-1</sup>
Maschinen-Grundplatte Breite nutzbare Auflage	300 mm
Maschinen-Grundplatte Höhe nutzbare Auflage	240 mm
Vorschub	manuell
Bohrkopf Höhenverstellung	Handrad
Spindelhub	40 mm
Abstand Spindel-Grundplatte maximal	250 mm
T-Nuten-Nennmaß	12 mm
Anzahl T-Nuten	2
T-Nuten-Abstand	80 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Bohrmaschine