

**Vorteilspack 3 Stück Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant, 21-teilig****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG6056 6
GTIN	4069515051699
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M8
und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

3 Stück Steckschlüssel-Sortiment Nr. 630268 6.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 4 St. Nr. 631720 Gr. 3; 4; 5; 6

Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029 Gr. 116

Steckgriff: 1 St. Nr. 632840 Gr. 150

Verlängerung: 1 St. Nr. 632420 Gr. 150

Kardangelenk: 1 St. Nr. 633520 Gr. 1/4

Knarre: 1 St. Nr. 632090 Gr. 1/4

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-13 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-6 mm
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	257 mm
Breite	149 mm
Höhe	47 mm
Produktart	Steckschlüssel
USP1	3 Stück Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant, 21-teilig

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG6056 6