



Vorteilspack 3 Stück Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant



Bestelldaten

Bestellnummer	GG6054 43
GTIN	4069515051675
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M20.
Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M18.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

3 Stück Steckschlüssel-Sortiment Nr.630038 43.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 11 St. Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 13 St. Nr. 642120 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 3 St. Nr. 631720 Gr. 3; 4; 5

1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 643220 Gr. 6; 8; 10; 12; 14

1/4 Zoll Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029

1/2 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 641320 Gr. 295

1/4 Zoll Steckgriff: 1 St. Nr. 632840 Gr. 1/4

1/4 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 632420 Gr. 50; 150

1/2 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 641020 Gr. 130; 255

1/4 Zoll Kardangelen: 1 St. Nr. 633520 Gr. 1/4
1/2 Zoll Kardangelen: 1 St. Nr. 641620 Gr. 1/2
1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632090 Gr. 1/4
1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640190 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	43
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-14 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	13-32 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	507 mm
Breite	227 mm
Höhe	62 mm
Produktart	Steckschlüssel
USP1	3 Stück Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG6054 43