

**Vorteilspack 3 Stück Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer, 38 Zähne, verchromt****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG6063 3/8
GTIN	4069515051767
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Lieferumfang:

3 Stück Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer Nr. 635090 3/8.

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120
ganze Länge	195 mm
Zähnezahl	38
Arbeitswinkel	9,5 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Ratsche
USP1	3 Stück Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer, 38 Zähne, verchromt

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG6063 3/8