

SWISS TOOLS

## Werkzeughalter diagonal 45°, links, PSC 63, für Haltervierkant: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	318884 20
GTIN	
Artikelklasse	36D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

#### Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

#### Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Innenkühlung: ja

Auskraglänge A-Maß: 100 mm

B: 30 mm

Außen-Ø D: 80 mm

Spitzen-Mittenversatz f: 15 mm

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	100 mm
Spitzen-Mittenversatz f	15 mm
für Haltervierkant	20 mm
B	30 mm
Außen-Ø D	80 mm
Aufnahme	PSC 63

Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Werkzeughalter