

SWISS TOOLS

## Werkzeughalter axial 2fach, rechts, HSK-T 63, für Haltervierkant: 20 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	318811 20
GTIN	2050001673107
Artikelklasse	36D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

#### Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Innenkühlung: ja

Auskräglänge A-Maß: 90 mm

Spannlänge L<sub>1</sub>: 45 mm

B: 30 mm

Außen-Ø D: 80 mm

### Technische Beschreibung

Auskräglänge A-Maß	90 mm
für Haltervierkant	20 mm
B	30 mm
Spannlänge L <sub>1</sub>	45 mm
Außen-Ø D	80 mm
Aufnahme	HSK-T 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3

Innenkühlung	ja
Produktart	Stahlhalter