



Akku-Bohrhammer ohne Akku, Ladegerät und Koffer, Typ: M12CH4



Bestelldaten

Bestellnummer	075532 M12CH4
GTIN	4002395002719
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

- **Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.**
- **SDS-Plus Bohreraufnahme.**
- **Hochfestes Metallgetriebegehäuse.**
- **Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.**

12 V / 4,0 Ah Red Li-Ion-Akku-Bohrhammer mit bürstenlosem POWERSTATE EC-Motor, optimiert für Bohrungen von Ø 4 – 10 mm in Beton und Mauerwerk. Redlink Plus-Elektronik – Überlastungsschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

Vorteil:

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor.

Lieferumfang:

Nullversion – ohne Akku, Ladegerät und Koffer.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073808 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN

4,4 m/s²

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
maximale Schlagzahl	6575 min ⁻¹
Schlagenergie	1,1 J
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	13 mm
Werkzeugaufnahme Form	SDS-Plus
Herstellerbezeichnung	M12CH-0
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
Gewicht	1,9 kg
Akkuspannung	12 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Drehzahlbereich	0 - 900 min ⁻¹
Schaft	SDS Plus
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Beton
geeignet für Material	Mauerwerk
geeignet für Material	Stein
Produktart	Bohrhammer

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12	073815 MB12
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C