

 kurtz ersa

Gaslötgerät Independent, ERSA Typ: 75



Bestelldaten

Bestellnummer	082250 75
GTIN	4003008061574
Artikelklasse	04C

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer GaslötKolben mit **komfortabler Piezo-Zündung**. Befüllung mit handelsüblichem Butangas (wie Gasfeuerzeuge).

Verwendung:

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten, insbesondere wenn keine Stromversorgung vorhanden ist oder der Strom abgeschaltet wurde.

Lieferumfang:

Inklusive meißelförmigen Lötspitzen 1,0; 2,4; 3,2 und 4,8 mm. Flammdüse (bis maximal 1400 °C), Heißgasdüse (bis maximal 700 °C), Glühmesser, Reflektorblech zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen, Reinigungsschwamm und Schwammbehälter, in praktischer Kunststoffbox.

Technische Beschreibung

Gewicht GaslötKolben	73 g
Betriebsdauer pro Gasfüllung	30 - 90 min
Zündungsart	Piezo-Zündung
Aufheizzeit	ca. 46 s
maximale Lötspitzentemperatur	580 °C
Heizleistung stufenlos einstellbar	15 - 75 W
Lötspitzenbreite	1 - 4,8 mm

Gasart	Butangas
Produktart	Lötkolben

Zubehör

Lötlspitze Herstellerbezeichnung G072KN	082400 G072KN
---	---------------