

SWISS TOOLS

Klemmdrehhalter links, HSK-T, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/11 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	320041 40/11
GTIN	2050001716217
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Hinweis:

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610–320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Innenkühlung: ja

Auskraglänge A-Maß: 55 mm

Mindestvorbohr-Ø D₁ min: 50 mm

Achsen-Spitzenabstand f: 27 mm

passende Wendeschneidplatte: DC..11T3..

Ersatzteil: S05

Technische Beschreibung

Ersatzteil	S05
Plattengröße	11
Auskraglänge A-Maß	55 mm
passende Wendeschneidplatte	DC..11T3..
Mindestvorbohr-Ø D ₁ min	50 mm
Achsen-Spitzenabstand f	27 mm

Schaft-Ø	40 mm
Serie	Klemmdrehhalter
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	links
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendungsbeispiel	Längsdrehen außen
Schaftart	Hohlschaftkegel
Anwendung	Längsdrehen aussen
Anwendung	Plandrehen

Zubehör

Spannschraube Nr. 3 Typ P04	320611 P04
Spannschraube Nr. 3 Typ P05	320611 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P06	320612 P06
Rohrstift Nr. 7 Typ P06	320618 P06
Kniehebel Nr. 4 Typ P04	320612 P04
Spannschraube Nr. 3 Typ P02	320611 P02
Torx-Schraube Nr. 2 Typ 2	320624 2
Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Zwischenlage Nr. 1 Typ P04	320610 P04
Hochleistungs-Kühldüse (HP) Typ 63	320001 63
Spannschraube Nr. 3 Typ P06	320611 P06
Zwischenlage Nr. 1 Typ P02	320610 P02
Rohrstift Nr. 7 Typ P05	320618 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P02	320612 P02
Rohrstift Nr. 7 Typ P04	320618 P04

Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Rohrstift Nr. 7 Typ P02	320618 P02
Torx-Schraube Nr. 2 Typ 2	320620 2
Düsenring Nr. 5 Typ D07	320613 D07
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Torx-Schraube Nr. 2 Typ 2	320626 2
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Spannpratze Nr. 6 Typ D07	320614 D07
Zwischenlage Nr. 1 Typ P06	320610 P06
Spannschraube Nr. 3 Typ D07	320611 D07
Zwischenlage Nr. 1 Typ D07	320610 D07