

ALZMETALL
we drive productivity**Tischbohrmaschine ALZTRONIC, maximaler Bohr-Ø in Stahl: 14 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	076560 14
GTIN	
Artikelklasse	03P

Beschreibung**Ausführung:**

Hochdrehende, langlebige und präzise Tischbohrmaschine.

- **Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz.**
- **Digitale Drehzahlanzeige.**
- **Stufenlose Drehzahlverstellung.**
- **Rechts- / Linkslauf.**
- **Schwenkbarer Spindelschutz mit elektrischer Absicherung.**
- **Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS.**
- **24 Monate Gewährleistung, 10 Jahre Ersatzteilgarantie.**
- **Ohne Bohrfutter.**

Mit starrem Bohrkopf und höhenverstellbarem und schwenkbarem Maschinentisch.

Hinweis:

Weitere Tischbohrmaschinen auf Anfrage.

Herstellerbezeichnung: ALZTRONIC 14

Leistungsaufnahme: 540 W

maximale Drehzahl: 230 - 4000 min⁻¹

Werkzeugaufnahme: MK2

maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl: M10

Spindelhub: 80 mm

Technische Beschreibung

Ausladung	190 mm
Vorschub	manuell
Abstand Spindel-Grundplatte minimal	437 mm
Maschinentisch Höhenverstellung	Handkurbel
Gewicht	83 kg
Maschinentisch Länge nutzbare Auflage	300 mm
Abstand Spindel-Maschinentisch minimal	75 mm
maximaler Bohr-Ø in Stahl	14 mm
Leistungsaufnahme	540 W
maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl	M10
Maschinen-Grundplatte Höhe nutzbare Auflage	240 mm
maximale Drehzahl	230 - 4000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	MK2
Spindelhub	80 mm
Herstellerbezeichnung	ALZTRONIC 14
Maschinen-Grundplatte Breite nutzbare Auflage	300 mm
Abstand Spindel-Grundplatte maximal	437 mm
Maschinentisch Breite nutzbare Auflage	240 mm
Säulen-Ø	65 mm
Abstand Spindel-Maschinentisch maximal	357 mm
T-Nuten-Nennmaß	12 mm
Anzahl T-Nuten	2
T-Nuten-Abstand	80 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Bohrmaschine