



## Gewindeschneidapparat für Schnellwechseleinsätze, Typ: M3-12



### Bestelldaten

Bestellnummer	333600 M3-12
GTIN	4045197312716
Artikelklasse	35D

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Für Maschinen mit nur einer Drehrichtung.
- Einstellbare Sicherheits-Rutschkupplung, schützt den Gewindebohrer vor Bruch.
- Längenausgleich auf Zug- und Druck, gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus.
- Automatischer Vorschub garantiert lehrenhaltige Gewinde.
- Automatischer Schnellrücklauf 1,6 : 1.
- Rechtslauf, sowie auch Linkslauf ohne Umstellung möglich.
- Einsatz von Rubber-Flex-Spannzangen oder Schnellwechseleinsätzen.
- Kurze Anschnittfederung, erlaubt das Entspannen ohne das Gewinde zu zerschneiden.

#### Verwendung:

- Aufnahme in einer rotierenden Spindel.
- Schneiden von genau lehrenhaltigen Gewinden.
- Ohne vorherige Umstellung für Links- oder Rechtsgewinde, für Sackloch und Durchgangsloch zu verwenden.

#### Lieferumfang:

Inklusive Haltearm und bei Nr. 333500 auch 2 Mehrbereichsspannzangen (Rubber-Flex), 2 Gabelschlüssel und 1 Schraubendreher für Innensechskant entsprechend dem Apparat!

#### Sonderzubehör:

Schnellwechseleinsätze Nr. 335420 – 335640.  
Ersatzspannvorrichtung Nr. 333630 (siehe Ersatzteilliste).

**Hinweis:**

Passende Konusschäfte Nr. 342500; 342600.

## Technische Beschreibung

ganze Länge	176 mm
Ø-Bereich der 2. Spannzangen	6,5 - 10 mm
Ø-Bereich der 1. Spannzangen	3,5 - 6,5 mm
Gewicht	1,7 kg
automatische Hublänge	15 mm
Konusschaft-Aufnahme DIN 238	B 16
Gehäuse-Ø	70 mm
Schneidbereich	M3 - M12
maximale Drehzahl im Vorlauf	1100 min <sup>-1</sup>
Produktart	Gewindeschneidapparat

## Zubehör

MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung MK / Bohrfutterkegel 4/16	342600 4/16
MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung MK / Bohrfutterkegel 2/16	342600 2/16
Einsteckschaft mit MK-Schaft MK / Bohrfutterkegel 2/16	342500 2/16
MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung MK / Bohrfutterkegel 3/16	342600 3/16
Einsteckschaft mit MK-Schaft MK / Bohrfutterkegel 3/16	342500 3/16
Einsteckschaft mit MK-Schaft MK / Bohrfutterkegel 1/16	342500 1/16
Einsteckschaft mit MK-Schaft MK / Bohrfutterkegel 4/16	342500 4/16
MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung MK / Bohrfutterkegel 1/16	342600 1/16

