



## Gewindeschneidapparat für Schnellwechseleinsätze, Typ: M5-20



### Bestelldaten

Bestellnummer	333600 M5-20
GTIN	4045197312723
Artikelklasse	35D

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Für Maschinen mit nur einer Drehrichtung.
- Einstellbare Sicherheits-Rutschkupplung, schützt den Gewindebohrer vor Bruch.
- Längenausgleich auf Zug- und Druck, gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus.
- Automatischer Vorschub garantiert lehrenhaltige Gewinde.
- Automatischer Schnelrücklauf 1,6 : 1.
- Rechtslauf, sowie auch Linkslauf ohne Umstellung möglich.
- Einsatz von Rubber-Flex-Spannzangen oder Schnellwechseleinsätzen.
- Kurze Anschnittfederung, erlaubt das Entspannen ohne das Gewinde zu zerschneiden.

#### Verwendung:

- Aufnahme in einer rotierenden Spindel.
- Schneiden von genau lehrenhaltigen Gewinden.
- Ohne vorherige Umstellung für Links- oder Rechtsgewinde, für Sackloch und Durchgangsloch zu verwenden.

#### Lieferumfang:

Inklusive Haltearm und bei Nr. 333500 auch 2 Mehrbereichsspannzangen (Rubber-Flex), 2 Gabelschlüssel und 1 Schraubendreher für Innensechskant entsprechend dem Apparat!

#### Sonderzubehör:

Schnellwechseleinsätze Nr. 335420 – 335640.  
Ersatzspannvorrichtung Nr. 333630 (siehe Ersatzteilliste).

**Hinweis:**

Passende Konusschäfte Nr. 342500; 342600.

## Technische Beschreibung

Ø-Bereich der 2. Spannzangen	10 - 16 mm
automatische Hublänge	22 mm
ganze Länge	244 mm
maximale Drehzahl im Vorlauf	750 min <sup>-1</sup>
Konusschaft-Aufnahme DIN 238	B 22
Gehäuse-Ø	85 mm
Gewicht	3,7 kg
Schneidbereich	M5 - M20
Ø-Bereich der 1. Spannzangen	4,5 - 10 mm
Produktart	Gewindeschneidapparat

## Zubehör

MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung MK / Bohrfutterkegel 5/22	342600 5/22
MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung MK / Bohrfutterkegel 4/22	342600 4/22
Einsteckschaft mit MK-Schaft MK / Bohrfutterkegel 3/22	342500 3/22
MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung MK / Bohrfutterkegel 2/22	342600 2/22
MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung MK / Bohrfutterkegel 3/22	342600 3/22
Einsteckschaft mit MK-Schaft MK / Bohrfutterkegel 2/22	342500 2/22