



Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319010 30
GTIN	4045197223913
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	30 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30

h_5	38 mm
l_2	40 mm
l_1	22 mm
b_1	70 mm
h_6	35 mm
b_2	35 mm
h_2	29 mm
h_1	20 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme