

**Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319000 30
GTIN	4045197190994
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
l ₁	22 mm

Schaft-Ø d ₁	30 mm
b ₂	35 mm
h ₅	38 mm
b ₁	70 mm
h ₁	20 mm
h ₆	35 mm
l ₂	40 mm
h ₂	29 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------