



Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319010 40
GTIN	4045197223920
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Technische Beschreibung

b ₂	42,5 mm
l ₁	22 mm

h_2	34 mm
b_1	85 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Schaft-Ø d_1	40 mm
h_5	48 mm
l_2	44 mm
h_1	25 mm
h_6	42,5 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme