

Garant**Gewindeschneidapparat, Typ: 20/2****Bestelldaten**

Bestellnummer	334100 20/2
GTIN	4045197152350
Artikelklasse	31M

Beschreibung**Ausführung:**

- **Mit eingebautem Wendegetriebe für automatischen Rücklauf. Nach Erreichen der Gewindetiefe schaltet der Apparat durch Anheben der Maschinenspindel automatisch um (verschleißarmes Kugelsystem!).**
- **Beschleunigter Rücklauf (ca. Faktor $1,8 \times n_{max}$).**
- **Längenausgleich auf Zug.**
- **Mit Stopparm zur Verdrehsicherung.**
- **Wartungsfrei**
- **Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.**
- **Mit Schnellwechselsystem.**

Verwendung:

Für das maschinelle Gewindeschneiden auf Bohrmaschinen mit Handvorschub und ohne Spindelreversierung. Zum Schneiden von Durchgangsgewinde (mit Einsätzen Nr. 335430) bzw. Grundlochgewinde (mit Einsätzen Nr. 335620).

Sonderzubehör:

Schnellwechsel-Einsätze siehe: Nr. 335420; 335430 (**ohne** Sicherheits-Rutschkupplung), Nr. 335610; 335620 (**mit** Sicherheits-Rutschkupplung).

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl im Vorlauf	500 min ⁻¹
Außen-Ø D	100 mm
Ø D ₁	31 mm
Schneidbereich	M8 – M20
L ₁	86 mm
Länge ab Maschinenspindel	170 mm
Auslinkweg B	8 mm
Längenausgleich auf Zug	16,5 mm
Ø D ₂	50 mm
Morsekegel MK	2
Produktart	Gewindeschneidapparat

Zubehör

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm	335620 8
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm	335620 9
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm	335620 7
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 11 mm	335620 11
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 14 mm	335620 14
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 11 mm	335430 11
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 12 mm	335620 12
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm	335430 8
	335430 12

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 12 mm

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 14 mm

335430 14

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 16 mm

335430 16

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm

335430 9

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm

335430 7

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm

335430 10

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm

335620 10

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm

335430 6

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 16 mm

335620 16

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm

335620 6