

Garant**Gewinde-Schnellwechselfutter, PSC 63, Gewinde-Schneidbereich: M3-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	334660 M3-12
GTIN	4045197546821
Artikelklasse	31M

Beschreibung**Ausführung:**

- Kurze Bauweise, mit elastischem Längenausgleich auf Druck und Zug.
 - Einstellbarer Anschnittdruck für unterschiedliche Materialien und Gewindebohrer.
- Mit Kugelführungsbuchse für leichtgängigen, spielfreien Längenausgleich.

Verwendung:

- Herstellung von lehrenhaltigen Gewinden.
- Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
- Für NC-Maschinen und Bearbeitungszentren.

Sonderzubehör:

Schnellwechseleinsätze siehe Nr. 335420 – 335660.
Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter in anderen Schaftausführungen Gr. M14 – M33 auf Anfrage lieferbar.
- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter nicht für Innenkühlung geeignet.

Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
Längenausgleich Druck: 7,5 mm
Längenausgleich Zug: 7,5 mm
Außen-Ø D: 41 mm
Innen-Ø D₁: 19 mm
Auskraglänge A-Maß: 73 mm

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	73 mm
Längenausgleich Zug	7,5 mm
Außen-Ø D	41 mm
Innen-Ø D ₁	19 mm
Gewinde-Schneidbereich	M3 – M12
Längenausgleich Druck	7,5 mm
Aufnahme	PSC 63
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Produktart	Gewindeschneidfutter

Zubehör

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 3,5 mm	335645 3,5
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 4,5 mm	335645 4,5
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm	335420 8
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm	335420 7
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm	335420 6
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm	335645 6
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm	335610 8
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm	335610 10
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm	335420 9
	335420 11

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 11 mm

Schnellwechsel-Einsätze Satz ohne Sicherheits-
Rutschkupplung, 8-teilig

335460

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm

335610 6

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 3,5 mm

335610 3,5

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm

335610 9

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 11 mm

335610 11

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm

335420 10

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm

335645 7

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm

335645 9

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 4,5 mm

335610 4,5

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 4,5 mm

335420 4,5

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm

335645 8

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm

335610 7

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 3,5 mm

335420 3,5

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm

335645 10