

**Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 20mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319050 20 |
| GTIN | 4045197191014 |
| Artikelklasse | 32V |

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|--------|
| b ₁ | 55 mm |
| Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 |

| | |
|----------------|----------------------|
| b_2 | 30 mm |
| l_1 | 16 mm |
| l_2 | 30 mm |
| h_2 | 22 mm |
| Schaft-Ø d_1 | 20 mm |
| h_5 | 30 mm |
| h_1 | 16 mm |
| h_6 | 25 mm |
| Form | B |
| Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |