

**Garant****eco-Werkzeugaufnahme Form B6 radial links, lang, Schaft-Ø d1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319081 30
GTIN	4045197584335
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.**

**Verwendung:**

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 65 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 28 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
b <sub>2</sub>	65 mm
h <sub>6</sub>	28 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
h <sub>5</sub>	38 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
l <sub>1</sub>	22 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme