

Garant
eco-Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 20mm


Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319011 20 |
| GTIN | 4045197523617 |
| Artikelklasse | 31V |

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Schaft-Ø d ₁ | 20 mm |
| b ₂ | 30 mm |
| h ₁ | 16 mm |
| l ₂ | 30 mm |
| l ₁ | 16 mm |
| h ₅ | 30 mm |
| Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 |
| h ₆ | 25 mm |
| h ₂ | 22 mm |
| b ₁ | 55 mm |
| Form | B |
| Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |