



## Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 30mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319060 30
GTIN	4045197223944
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

#### Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

#### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

### Technische Beschreibung

h <sub>2</sub>	29 mm
----------------	-------

Schaft-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
b <sub>2</sub>	35 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>6</sub>	35 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
h <sub>5</sub>	38 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

---

## Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------