

**Garant****Gewinde-Schnellwechselfutter, Schaft-Ø 25 mm, Gewinde-Schneidbereich: M3-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	334624 M3-12
GTIN	4045197487889
Artikelklasse	31P

**Beschreibung****Ausführung:**

- Kurze Bauweise, mit elastischem Längenausgleich auf Druck und Zug.
- Einstellbarer Ansnittdruck für unterschiedliche Materialien und Gewindebohrer.

Zylinderschaft nach DIN 1835 – Form B und E.

**Mit Kugelführungsbuchse für leichtgängigen, spielfreien Längenausgleich.**

**Verwendung:**

- Herstellung von lehrenhaltigen Gewinden.
- Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
- Für NC-Maschinen und Bearbeitungszentren.

**Sonderzubehör:**

Schnellwechseleinsätze siehe Nr. 335420 – 335660.

**Hinweis:**

- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter in anderen Schaftausführungen Gr. M14 – M33 auf Anfrage lieferbar.
- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter nicht für Innenkühlung geeignet.

Längenausgleich Druck: 7,5 mm

Längenausgleich Zug: 7,5 mm

Außen-Ø D: 38 mm

Innen-Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Auskraglänge A-Maß: 39 mm

**Technische Beschreibung**

Gewinde-Schneidbereich	M3 – M12
Außen-Ø D	38 mm
Längenausgleich Druck	7,5 mm
Innen-Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Auskraglänge A-Maß	39 mm
Längenausgleich Zug	7,5 mm
Aufnahme	Schaft-Ø 25 mm
Produktart	Gewindeschneidfutter

## Zubehör

Schnellwechsel-Einsätze Satz mit Sicherheits-Rutschkupplung, 8-teilig	335650
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 3,5 mm	335610 3,5
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm	335610 6
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 3,5 mm	335420 3,5
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm	335420 8
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm	335645 7
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm	335610 10
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm	335610 7
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm	335645 9
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm	335610 9
	335645 8

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 3,5 mm

335645 3,5

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 4,5 mm

335645 4,5

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm

335610 8

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm

335420 9

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm

335420 6

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm

335420 10

Schnellwechsel-Einsätze Satz ohne Sicherheits-  
Rutschkupplung, 8-teilig

335460

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 11 mm

335420 11

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 11 mm

335610 11

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 4,5 mm

335610 4,5

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm

335645 6

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm

335645 10

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm

335420 7

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 4,5 mm

335420 4,5