

**Garant****eco-Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 20mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	319001 20
GTIN	4045197522580
Artikelklasse	31V

## Beschreibung

### Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.**

### Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: B

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 55 mm

b<sub>2</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 30 mm

h<sub>6</sub>: 25 mm

## Technische Beschreibung

$h_6$	25 mm
$h_5$	30 mm
$l_2$	30 mm
Schaft-Ø $d_1$	20 mm
$l_1$	16 mm
$b_1$	55 mm
$b_2$	30 mm
$h_1$	16 mm
$h_2$	22 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

---

## Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------