

**Garant****Gewinde-Schnellwechselfutter, PSC 63, Gewinde-Schneidbereich: M6-20****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 334660 M6-20  |
| GTIN          | 4045197546838 |
| Artikelklasse | 31M           |

**Beschreibung****Ausführung:**

- Kurze Bauweise, mit elastischem Längenausgleich auf Druck und Zug.
  - Einstellbarer Anschnittdruck für unterschiedliche Materialien und Gewindebohrer.
- Mit Kugelführungsbuchse für leichtgängigen, spielfreien Längenausgleich.**

**Verwendung:**

- Herstellung von lehrenhaltigen Gewinden.
- Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
- Für NC-Maschinen und Bearbeitungszentren.

**Sonderzubehör:**

Schnellwechseleinsätze siehe Nr. 335420 – 335660.  
Steckschlüssel Nr. 309890.

**Hinweis:**

- **Gewindeschneid-Schnellwechselfutter in anderen Schaftausführungen Gr. M14 – M33 auf Anfrage lieferbar.**
- **Gewindeschneid-Schnellwechselfutter nicht für Innenkühlung geeignet.**

Aufnahme-Norm: ISO 26623-2

Längenausgleich Druck: 10 mm

Längenausgleich Zug: 10 mm

Außen-Ø D: 60 mm

Innen-Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

Auskraglänge A-Maß: 97 mm

**Technische Beschreibung**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Innen-Ø D <sub>1</sub> | 31 mm                |
| Außen-Ø D              | 60 mm                |
| Längenausgleich Druck  | 10 mm                |
| Auskraglänge A-Maß     | 97 mm                |
| Längenausgleich Zug    | 10 mm                |
| Gewinde-Schneidbereich | M6 – M20             |
| Aufnahme               | PSC 63               |
| Aufnahme-Norm          | ISO 26623-2          |
| Produktart             | Gewindeschneidfutter |

## Zubehör

|  |           |
|--|-----------|
| Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 11 mm       | 335647 11 |
| Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 16 mm       | 335647 16 |
| Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 12 mm | 335430 12 |
| Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 11 mm  | 335620 11 |
| Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 16 mm  | 335620 16 |
| Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm   | 335620 9  |
| Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm   | 335620 6  |
| Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 14 mm | 335430 14 |
| Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm        | 335647 8  |
|  | 335430 11 |

|  |           |
|--|-----------|
| Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 11 mm |           |
| Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 16 mm | 335430 16 |
| Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm        | 335647 7  |
| Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 14 mm  | 335620 14 |
| Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm        | 335647 9  |
| Schnellwechsel-Einsätze Satz ohne Sicherheits-<br>Rutschkupplung, 9-teilig             | 335470    |
| Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 12 mm  | 335620 12 |
| Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm   | 335620 8  |
| Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm  | 335430 8  |
| Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm        | 335647 6  |
| Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 14 mm       | 335647 14 |
| Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 12 mm       | 335647 12 |
| Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm   | 335620 7  |
| Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm       | 335647 10 |
| Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm  | 335620 10 |
| Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm  | 335430 6  |
| Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung<br>Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm | 335430 10 |
|  | 335430 9  |

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung  
Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm

335430 7