



Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319050 30
GTIN	4045197191021
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Technische Beschreibung

b ₂	35 mm
h ₅	38 mm

b ₁	70 mm
h ₆	35 mm
l ₂	40 mm
Schaft-Ø d ₁	30 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm
h ₂	29 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------