

Garant**eco-Werkzeugaufnahme Form B6 radial links, lang, Schaft-Ø d1: 40mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319081 40 |
| GTIN | 4045197584342 |
| Artikelklasse | 31V |

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 32,5 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|----------------------|
| b ₂ | 75,5 mm |
| h ₁ | 25 mm |
| Schaft-Ø d ₁ | 40 mm |
| l ₂ | 44 mm |
| Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 |
| h ₆ | 32,5 mm |
| b ₁ | 118 mm |
| l ₁ | 22 mm |
| h ₅ | 48 mm |
| h ₂ | 34 mm |
| Form | B |
| Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |