

Garant
eco-Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 25mm


Bestelldaten

Bestellnummer	319011 25
GTIN	4045197528377
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Technische Beschreibung

l_2	30 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 25
l_1	16 mm
Schaft-Ø d_1	25 mm
b_2	30 mm
h_2	22 mm
b_1	55 mm
h_5	30 mm
h_1	16 mm
h_6	25 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme