

Garant**Gewinde-Schnellwechselfutter, Schaft-Ø 25 mm, Gewinde-Schneidbereich: M6-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	334624 M6-20
GTIN	4045197487896
Artikelklasse	31P

Beschreibung**Ausführung:**

- Kurze Bauweise, mit elastischem Längenausgleich auf Druck und Zug.
- Einstellbarer Ansnittdruck für unterschiedliche Materialien und Gewindebohrer.

Zylinderschaft nach DIN 1835 – Form B und E.

Mit Kugelführungsbuchse für leichtgängigen, spielfreien Längenausgleich.

Verwendung:

- Herstellung von lehrenhaltigen Gewinden.
- Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
- Für NC-Maschinen und Bearbeitungszentren.

Sonderzubehör:

Schnellwechseleinsätze siehe Nr. 335420 – 335660.

Hinweis:

- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter in anderen Schaftausführungen Gr. M14 – M33 auf Anfrage lieferbar.
- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter nicht für Innenkühlung geeignet.

Längenausgleich Druck: 12,5 mm

Längenausgleich Zug: 12,5 mm

Außen-Ø D: 55 mm

Innen-Ø D₁: 31 mm

Auskraglänge A-Maß: 64 mm

Technische Beschreibung

Innen-Ø D ₁	31 mm
Gewinde-Schneidbereich	M6 – M20
Auskraglänge A-Maß	64 mm
Außen-Ø D	55 mm
Längenausgleich Druck	12,5 mm
Längenausgleich Zug	12,5 mm
Aufnahme	Schaft-Ø 25 mm
Produktart	Gewindeschneidfutter

Zubehör

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm	335620 6
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 14 mm	335430 14
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm	335430 6
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm	335620 9
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 12 mm	335620 12
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm	335430 9
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 16 mm	335620 16
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm	335620 10
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm	335620 7
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 16 mm	335647 16
	335430 11

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 11 mm

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm

335647 10

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm

335647 7

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm

335647 8

Schnellwechsel-Einsätze Satz ohne Sicherheits-
Rutschkupplung, 9-teilig

335470

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 12 mm

335647 12

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 11 mm

335620 11

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm

335647 9

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm

335430 8

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm

335430 10

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 12 mm

335430 12

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm

335430 7

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 16 mm

335430 16

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm

335620 8

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 11 mm

335647 11

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 14 mm

335620 14

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 14 mm

335647 14

335647 6

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung
Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm
