

Garant
eco-Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 30mm


Bestelldaten

Bestellnummer	319001 30
GTIN	4045197522597
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Technische Beschreibung

h ₅	38 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
b ₂	35 mm
h ₁	20 mm
h ₆	35 mm
l ₁	22 mm
Schaft-Ø d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₁	70 mm
h ₂	29 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------