

**Garant****eco-Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319011 30
GTIN	4045197523624
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.**

**Verwendung:**

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

**Technische Beschreibung**

Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
$l_2$	40 mm
$l_1$	22 mm
$h_2$	29 mm
$h_6$	35 mm
$h_1$	20 mm
$b_1$	70 mm
$b_2$	35 mm
$h_5$	38 mm
Schaft-Ø $d_1$	30 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme