

**Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319060 50
GTIN	4045197373700
Artikelklasse	32V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: B

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

h<sub>5</sub>: 35 mm

h<sub>6</sub>: 60 mm

**Technische Beschreibung**

h <sub>5</sub>	35 mm
----------------	-------

$h_6$	60 mm
$h_2$	41 mm
$l_1$	30 mm
Schaft-Ø $d_1$	50 mm
$b_1$	100 mm
$l_2$	55 mm
$b_2$	50 mm
$h_1$	32 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

---

## Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------