

SWISS TOOLS

**Werkzeughalter axial 1 fach, links, PSC 40, für Haltervierkant: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	318902 20
GTIN	2050001715661
Artikelklasse	36D

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

**Verwendung:**

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

**Hinweis:**

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Innenkühlung: ja

Auskraglänge A-Maß: 80 mm

Spannlänge L<sub>1</sub>: 60 mm

B: 30 mm

Außen-Ø D: 80 mm

**Technische Beschreibung**

Spannlänge L <sub>1</sub>	60 mm
B	30 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
für Haltervierkant	20 mm
Außen-Ø D	80 mm
Aufnahme	PSC 40

Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Werkzeughalter