

SWISS TOOLS

Werkzeughalter axial 3fach, rechts, PSC 50, für Haltervierkant: 20 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	318925 20
GTIN	2050001714220
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Innenkühlung: ja

Auskraglänge A-Maß: 123 mm

Spannlänge L₁: 97 mm

B: 30 mm

Außen-Ø D: 90 mm

Technische Beschreibung

B	30 mm
Spannlänge L ₁	97 mm
Auskraglänge A-Maß	123 mm
für Haltervierkant	20 mm
Außen-Ø D	90 mm
Aufnahme	PSC 50

Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Stahlhalter