



Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319100 50
GTIN	4045197373724
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Schaftbreite b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Technische Beschreibung

Schaftbreite b ₃	26 mm
l ₁	100 mm

b ₂	50 mm
b ₁	100 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
h ₁	32 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
Schaft-Ø d ₁	50 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------