

**Garant**

eco-Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 40mm


**Bestelldaten**

Bestellnummer	319011 40
GTIN	4045197523631
Artikelklasse	31V

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**GARANT eco** – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, **GARANT eco** – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und **GARANT eco** – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

**Verwendung:**

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

h<sub>5</sub>: 48 mm

h<sub>6</sub>: 42,5 mm

**Technische Beschreibung**

$h_2$	34 mm
$h_1$	25 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
$l_2$	44 mm
$h_5$	48 mm
$b_2$	42,5 mm
Schaft- $\varnothing$ $d_1$	40 mm
$h_6$	42,5 mm
$b_1$	85 mm
$l_1$	22 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme