

Garant**eco-Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319001 50
GTIN	4045197578747
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	50 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
h ₁	25 mm
h ₂	34 mm
b ₁	100 mm
l ₂	55 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₅	35 mm
l ₁	30 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------