

SWISS TOOLS

Bohrstangenhalter, PSC 63, Spann-Ø D1: 40mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	318888 40
GTIN	2050001672964
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von Bohrstangen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

L ₁	83 mm
Spann-Ø D ₁	40 mm
Auskraglänge A-Maß	105 mm
Außen-Ø D	63 mm
Aufnahme	PSC 63
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Flächenspannfutter

