

Garant**eco-Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 25mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319051 25 |
| GTIN | 4045197528384 |
| Artikelklasse | 31V |

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|----------------------|
| b_1 | 55 mm |
| l_2 | 30 mm |
| h_5 | 30 mm |
| h_6 | 25 mm |
| h_1 | 16 mm |
| h_2 | 22 mm |
| Farbcode VDI-Schaft | VDI 25 |
| b_2 | 30 mm |
| l_1 | 16 mm |
| Schaft-Ø d_1 | 25 mm |
| Form | B |
| Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |