

**ALZMETALL**  
we drive productivity**Tischbohrmaschine ALZTRONIC, maximaler Bohr-Ø in Stahl: 16 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	076560 16
GTIN	2050001755384
Artikelklasse	03P

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochdrehende, langlebige und präzise Tischbohrmaschine.

- **Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz.**
- **Digitale Drehzahlanzeige.**
- **Stufenlose Drehzahlverstellung.**
- **Rechts- / Linkslauf.**
- **Schwenkbarer Spindelschutz mit elektrischer Absicherung.**
- **Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS.**
- **24 Monate Gewährleistung, 10 Jahre Ersatzteilgarantie.**
- **Ohne Bohrfutter.**

Mit starrem Bohrkopf und höhenverstellbarem und schwenkbarem Maschinentisch.

**Hinweis:**

Weitere Tischbohrmaschinen auf Anfrage.

Herstellerbezeichnung: ALZTRONIC 16

Leistungsaufnahme: 540 W

maximale Drehzahl: 100 - 2000 min<sup>-1</sup>

Werkzeugaufnahme: MK2

maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl: M12

Spindelhub: 80 mm

## Technische Beschreibung

Säulen-Ø	65 mm
Spindelhub	80 mm
Vorschub	manuell
Abstand Spindel-Grundplatte minimal	437 mm
maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl	M12
Maschinen-Grundplatte Breite nutzbare Auflage	300 mm
Maschinentisch Breite nutzbare Auflage	240 mm
Maschinentisch Länge nutzbare Auflage	300 mm
Abstand Spindel-Grundplatte maximal	437 mm
Leistungsaufnahme	540 W
maximaler Bohr-Ø in Stahl	16 mm
Werkzeugaufnahme	MK2
Abstand Spindel-Maschinentisch maximal	357 mm
Abstand Spindel-Maschinentisch minimal	75 mm
Maschinentisch Höhenverstellung	Handkurbel
Maschinen-Grundplatte Höhe nutzbare Auflage	240 mm
Gewicht	83 kg
maximale Drehzahl	100 - 2000 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	ALZTRONIC 16
Ausladung	190 mm
T-Nuten-Nennmaß	12 mm
Anzahl T-Nuten	2
T-Nuten-Abstand	80 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Bohrmaschine