

**Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319000 16
GTIN	4045197373632
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 42 mm

b₂: 25 mm

h₅: 20 mm

h₆: 22 mm

Technische Beschreibung

b ₂	25 mm
h ₆	22 mm

h_1	12 mm
Schaft-Ø d_1	16 mm
b_1	42 mm
l_1	13 mm
h_5	20 mm
h_2	17 mm
l_2	24 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 16
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------