



Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319050 16
GTIN	
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l_1	13 mm
h_6	22 mm
h_5	20 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 16
l_2	24 mm
Schaft-Ø d ₁	16 mm
h_2	17 mm

b ₂	25 mm
b ₁	42 mm
h ₁	12 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme