

Garant**eco-Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 30mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	319051 30
GTIN	4045197523655
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Technische Beschreibung

l_1	22 mm
h_6	35 mm
h_1	20 mm
Schaft-Ø d_1	30 mm
b_2	35 mm
h_5	38 mm
b_1	70 mm
h_2	29 mm
l_2	40 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme