

Garant
eco-Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 30mm


Bestelldaten

Bestellnummer	319061 30
GTIN	4045197523686
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	30 mm
b ₁	70 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
h ₂	29 mm
b ₂	35 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm
l ₂	40 mm
h ₅	38 mm
h ₆	35 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme