



## Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319050 50
GTIN	4045197373687
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

#### Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

#### Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

h<sub>5</sub>: 35 mm

h<sub>6</sub>: 60 mm

### Technische Beschreibung

h <sub>2</sub>	41 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50

$l_1$	30 mm
$h_5$	35 mm
$h_6$	60 mm
$l_2$	55 mm
$h_1$	32 mm
Schaft- $\varnothing$ $d_1$	50 mm
$b_2$	50 mm
$b_1$	100 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

---

## Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------