

Garant**eco-Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 40mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	319051 40
GTIN	4045197523662
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, **GARANT eco** – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und **GARANT eco** – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Technische Beschreibung

l_1	22 mm
Schaft- \varnothing d_1	40 mm
h_1	25 mm
b_2	42,5 mm
h_6	42,5 mm
h_5	48 mm
h_2	34 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
l_2	44 mm
b_1	85 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme