

AEG

Bohrhammer, Typ: KH28SXE



Bestelldaten

Bestellnummer	075620 KH28SXE
GTIN	4002395194377
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

- 1010 W-Multifunktionsbohrhammer mit FIXTEC Adapter, für blitzschnellen Wechsel zwischen der SDS-plus-Aufnahme und dem Schnellspann-Bohrfutter.
- Pneumatisches Hammerschlagwerk.
- Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlvorwahl.
- Sicherheits-Rutschkupplung.
- 2-Gang-Planetengetriebe.
- Drehstopp und Meißelarretierung in 16 Positionen für leichte Meißelarbeiten.
- Schlagstopp zum Bohren und Schrauben.
- Soft-Grip für höchsten Anwenderkomfort.

Vorteil:

FIXTEC Adapter für SDS-Plus Aufnahme.

Lieferumfang:

Inklusive FIXTEC Adapter, Schnellspannbohrfutter 1,5 – 13 mm, SDS-plus-Aufnahme, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Technische Beschreibung

Gewicht	2,8 kg
---------	--------

Leistungsaufnahme	1010 W
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 1500 min ⁻¹
maximale Schlagzahl	5000 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	15,4 m/s ²
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	28 mm
Schlagenergie	2,8 J
Herstellerbezeichnung	KH28SXE
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
Schaft	SDS Plus
Verpackung	Transportkoffer
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Mauerwerk
geeignet für Material	Beton
geeignet für Material	Stein
Produktart	Kombihammer