

Garant**eco-Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 50mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	319061 50
GTIN	4045197578778
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
b_2	50 mm
b_1	100 mm
h_6	60 mm
h_2	34 mm
Schaft- \varnothing d_1	50 mm
h_5	35 mm
l_2	55 mm
h_1	25 mm
l_1	30 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme