



## Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319060 16
GTIN	4045197373694
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

#### Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

#### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: B

h<sub>1</sub>: 12 mm

h<sub>2</sub>: 17 mm

b<sub>1</sub>: 42 mm

b<sub>2</sub>: 25 mm

h<sub>5</sub>: 20 mm

h<sub>6</sub>: 22 mm

### Technische Beschreibung

h <sub>1</sub>	12 mm
----------------	-------

$b_2$	25 mm
$l_1$	13 mm
$b_1$	42 mm
Schaft-Ø $d_1$	16 mm
$h_2$	17 mm
$h_5$	20 mm
$l_2$	24 mm
$h_6$	22 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 16
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme