

SWISS TOOLS

## HSK-T-Bohrstangenhalter links, für Wendeschneidplatten CC., Schaft-Ø / Plattengröße – A-Maß: 63/12-125mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	320086 63/12-125
GTIN	2050001714350
Artikelklasse	36D

### Beschreibung

#### Hinweis:

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610–320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.  
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Plattengröße	12
Mindestvorbohr-Ø D <sub>1</sub> min	40 mm
Ersatzteil	S01
Achsen-Spitzenabstand f	22 mm
Auskraglänge A-Maß	125 mm
Schaft-Ø	63 mm
Nutzlänge L <sub>N</sub>	99 mm
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	links
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3

Innenkühlung	ja
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaftart	Hohlschaftkegel
Produktart	Bohrstangenhalter

## Zubehör

Spannschraube Nr. 3 Typ P02	320611 P02
Kniehebel Nr. 4 Typ P02	320612 P02
Rohrstift Nr. 7 Typ P02	320618 P02
Rohrstift Nr. 7 Typ P06	320618 P06
Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Spannschraube Nr. 3 Typ P06	320611 P06
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Düsenring Nr. 5 Typ D07	320613 D07
Zwischenlage Nr. 1 Typ P06	320610 P06
Hochleistungs-Kühldüse (HP) Typ 63	320001 63
Kniehebel Nr. 4 Typ P04	320612 P04
Rohrstift Nr. 7 Typ P04	320618 P04
Spannschraube Nr. 3 Typ P05	320611 P05
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P06	320612 P06
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Spannpratze Nr. 6 Typ D07	320614 D07
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Zwischenlage Nr. 1 Typ P02	320610 P02
Spannschraube Nr. 3 Typ D07	320611 D07
Zwischenlage Nr. 1 Typ P04	320610 P04

Rohrstift Nr. 7 Typ P05

320618 P05